

仕 様

<エコノミー攪拌機 (DC-Eタイプ) >

		DC-2E	DC-3E	DC-4E
モータ	形 式	DCモータ		
	出 力	45W		
	最大トルク	0.25J (2.5kgf・cm)	0.49J (5kgf・cm)	0.98J (10kgf・cm)
	回転数	200~ 1,100rpm	100~ 550rpm	50~ 275rpm
電子制御部	方 式	サイリスタ制御方式		
	安全装置	モータ過熱防止装置 過電流保護ヒューズ (2A)		
重 量		約4kg		
取付可能シャフト軸径		~φ10mm		
電 源		AC100V 50/60Hz		

<ウルトラ攪拌機 (DC-CHタイプ) >

		DC-CH25	DC-CHRM25
モータ	形 式	DCモータ	
	出 力	60W	
	最大トルク	0.20J(2kgf・cm)	
	回転数	250~2,500rpm	
電子制御部	方 式	サイリスタ制御方式	
	安全装置	モータ過熱防止装置 過電流保護ヒューズ (3A)	
回転数表示		なし	あり
重 量		約3.5kg	約3.8kg
取付可能シャフト軸径		~φ10mm	
電 源		AC100V 50/60Hz	

トラブルシューティング

回転数調節ボリュームを回してもモータが回らない場合は、以下のことを確認して下さい。

- ◇電源プラグがコンセントから抜けている。
→電源プラグをコンセントに差し込んで下さい。
- ◇ヒューズが切れている。
→ヒューズを交換して下さい。
- ◇モータがオーバーヒートしている。
→モータ過熱防止装置が作動しています。モータが冷めるまで待って下さい。
- ◇カーボンブラシが摩耗している。
→カーボンブラシ交換方法に従い、カーボンブラシの交換をして下さい。

オプション

コード	商品名	仕 様
1-1246-01-17	カーボンブラシ 5×6mm	交換用カーボンブラシ 1双 (DC-2E,3E,4E用)
1-910-01-03	カーボンブラシ 6×8mm	交換用カーボンブラシ 1双 (DC-CH25, RM25用)
1-1246-01-18	シャフト	交換用シャフト 1本
1-1246-11	攪拌機用チャックキー	チャックハンドル 1個
1-1246-12	攪拌機用クランプ	攪拌機用クランプ 1個

保 証 書

保証規定

- 正常な使用状態において故障が生じた場合、お買上げ日より1年間無償修理致します。
- 次の場合、保証期間中でも有償修理とさせていただきます。
 - 誤使用、不当な修理・改造による故障。
 - 本品納入後の移動や輸送或いは落下による故障。
 - 火災、天災、異常電圧、公害、塩害等外部要因による故障。
 - 接続している他の機器が原因による故障。
 - 車両・船舶等での使用による故障。
 - 消耗部品、付属部品の交換。
 - 本保証書の字句を訂正した場合、購入年月日・購入店の記入がない場合、及び保証書の提示がない場合。
- ここで言う保証とは、納入品単体の保証を意味するもので、納入品の故障により誘発される損害は、ご容赦頂きます。
- 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書

本製品は厳正な検査を経て出荷されておりますが、万一保証期間内に正常な使用状態での故障の際は左記保証規定により修理致します。

品 名	攪拌機
型 式	DC-E/DC-CH
保証期間	お買上げ日より1年間
お買上げ日	年 月
お 名 前	
ご 住 所	TEL.
取り扱い店名	担当
住 所	TEL.